



Säkerhetskoppling med slanganslutning utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	080276 1/4
GTIN	7391390419064
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Trycklufts-**stålkopplingarna** har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:

- **Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.**
- **Hög genomflödes hastighet och därmed små tryckförluster.**
- **Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.**
- **God driftekonomi – kopplingarna betalar sig på högst två år.**

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp). Ny, förbättrat enhandsmanövrering.

Genomströmning: 950 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Material	stålkoppling
Utvändig anslutningsgänga	1/4 tum
genomflöde	950 l/min
Maximalt arbetstryck	16 bar

Produktlag

Koppling