



## Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 4m



### Beställningsdata

Ordernummer	080248 4
GTIN	7391390143907
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

#### OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

### Teknisk beskrivning

Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Material	PU-spiralslang
Max. sprängtryck	35 bar
Invändig slang-Ø	8 mm
Färg	blå
Maximalt arbetstryck	10 bar
Anslutning slangnippel	1/4 tum
utvändig slang-Ø	12 mm
Effektiv slanglängd	4 m

Produktslag

Slang

---

**Tillbehör**

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig  
anslutningsgänga 1/4 tum

080300 1/4

Säkerhetskoppling med slanganslutningutvändiga gängor  
Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum

080276 1/4