



Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 8m



Beställningsdata

Ordernummer	080248 8
GTIN	7391390137609
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Effektiv slanglängd	8 m
utvändig slang-Ø	12 mm
Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Färg	blå
Material	PU-spiralslang
Invändig slang-Ø	8 mm
Max. sprängtryck	35 bar

Produktslag

Slang

Tillbehör

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080300 1/4

Säkerhetskoppling med slanganslutningutvändiga gängor
Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum

080276 1/4