



Polyuretanspiralslang 1/2 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 11×16 mm, Effektiv slanglängd: 6m



Beställningsdata

Ordernummer	080249 6
GTIN	7391390305459
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Effektiv slanglängd	6 m
Max. sprängtryck	35 bar
utvändig slang-Ø	16 mm
Färg	blå
Material	PU-spiralslang

Anslutning slangnippel	1/2 tum
Anslutning snabbkoppling	1/2 tum
Invändig slang-Ø	11 mm
Produktslag	Slang

Tillbehör

Säkerhetskoppling med slanganslutningutvändiga gängor Utvändig anslutningsgänga 1/2 tum	080276 1/2
--	------------