



HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, M: M2,5



Beställningsdata

Ordernummer	132680 M2,5
GTIN	4062406719937
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

Med spiralspets.

HOLEX Pro Tap universalgängtapp.

Robust utförande för ett brett materialspektrum.

Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning. Toleransklass: ISO 2 6H

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängstigning	0,45 mm
Gängtyp	M
Toleransklass	ISO 2 6H
Antal skär Z	3
Gängdjup	7,5 mm
totallängd L	50 mm
Gäng-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm

Skärmaterial	HSS E
gänga	M2,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig