

DYMO**Etikettskrivare LabelWriter, Typ: LW550****Beställningsdata**

Ordernummer	085505 LW550
GTIN	3026981127229
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Lättmanövrerad bordsapparat för **snabb** (62 etiketter per minut) och **okomplicerad framställning** av adress-, leverans-, pärm-, namn-, CD / DVD- och många andra etiketter. Knivskarp **termo-direktutskrift**. Upplösning 300×300 dpi.

- **För etiketter med bredd upp till 61 mm.**
- **Kompatibel med PC och Mac, USB-gränssnitt, adressetikettutskrift kan göras direkt på Office-program.**
- **Utskrift och utarbetande av alla vanliga streck- och QR-koder, specialtecken och bildfiler med 300 dpi upplösning.**

leveransinnehåll:

Med nätdel, USB-kabel, CD med programvara och startrulle med etiketter 28×89 mm.

Teknisk beskrivning

Strömbrytare	ja
Bredd	140 mm
Typ	LW550
Längd	270 mm

datautgång	USB-gränssnitt
höjd	160 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Märkmaskin