



Blås- och vätskepistol, inställbar Luftanslutning, Typ: FLOW



Beställningsdata

Ordernummer	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, **inställbar stråle** (punkt- till flatstråle) och **reglerbar genomströmning** (luft: 200–1200 l/min, vätska: 7–46 l/min). Uppfyller ISO-standard B.

Inklusive insticksnippel av stål nr 080300.

OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

genomflöde	200 - 1200 l/min
Genomflöde vätska	7 - 46 l/min
Genomflöde luft	200 - 1200 l/min
Produktslag	Pistol

