



Blåspistol, plast med fast monterad pipa "Star-Tip", Typ: SAFE



Beställningsdata

Ordernummer	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering. Uppfyller ISO-standard B.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel av stål nr 080300.

OBS!:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Teknisk beskrivning

Längd utblåsrör	90 mm
genomflöde	500 l/min
Produktslag	Pistol

Tillbehör

Rör- och ljuddämparmunstycksats	080257
Magnethållarsats serie 208	080261
Skyddsplåt, transparent, för blåspistol Utvändig Ø 100 mm	080256 100
Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080300 1/4