

**Bytesanordning manuell för MANOK, Spännhuvud (SK): 80****Beställningsdata**

Ordernummer	329832 80
GTIN	2050002069473
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Bytesanordning för manuellt spännhuvudbyte.

Användningsdata:

Mångsidigt användbar för t.ex. bearbetningsceller, mätmaskiner, pelarborrmaskiner.

OBS!:

Passande spännhuvuden, se nr 329910–329946.

Teknisk beskrivning

Hållarstorlek	80 mm
Produktslag	Bytesanordning

Tillbehör

329944 46

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 46 mm

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 29 mm 329940 29

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 52 mm 329940 52

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 77 mm 329940 77

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 32 mm 329944 32

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 72 mm 329940 72

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 14 mm 329940 14

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 71 mm 329944 71

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 30 mm 329940 30

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 28 mm 329940 28

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 29 mm 329944 29

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 12 mm 329944 12

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 50 mm 329940 50

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 10 mm 329940 10

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 7 mm 329940 7

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 11 mm 329944 11

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 36 mm 329940 36

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 19 mm 329944 19

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 47 mm 329944 47

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 37 mm 329940 37

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 63 mm 329944 63

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 24 mm 329944 24

329944 37

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 37 mm

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 20 mm 329940 20

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 54 mm 329940 54

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 51 mm 329940 51

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 62 mm 329944 62

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 23 mm 329944 23

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 64 mm 329944 64

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 34 mm 329940 34

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 42 mm 329944 42

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 65 mm 329940 65

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 30 mm 329944 30

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 5 mm 329940 5

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 13 mm 329944 13

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 33 mm 329944 33

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 77 mm 329944 77

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 16 mm 329940 16

Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 40 mm 329946 40

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 71 mm 329940 71

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 55 mm 329944 55

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 56 mm 329944 56

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 72 mm 329944 72

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 34 mm	329944 34
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 57 mm	329944 57
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 48 mm	329940 48
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 39 mm	329940 39
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 14 mm	329944 14
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 41 mm	329940 41
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 27 mm	329944 27
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 70 mm	329944 70
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 78 mm	329940 78
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 19 mm	329940 19
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 67 mm	329944 67
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 22 mm	329944 22
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 64 mm	329940 64
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 75 mm	329940 75
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 74 mm	329944 74
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 76 mm	329944 76
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 66 mm	329940 66
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 52 mm	329944 52
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 35 mm	329944 35
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 79 mm	329944 79
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 25 mm	329944 25

Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 8 mm	329946 8
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 47 mm	329940 47
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 32 mm	329940 32
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 62 mm	329940 62
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 23 mm	329940 23
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 69 mm	329940 69
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 61 mm	329940 61
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 26 mm	329944 26
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 13 mm	329940 13
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 33 mm	329940 33
Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 60 mm	329946 60
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 61 mm	329944 61
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 22 mm	329940 22
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 43 mm	329940 43
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 51 mm	329944 51
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 78 mm	329944 78
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 48 mm	329944 48
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 75 mm	329944 75
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 67 mm	329940 67
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 44 mm	329940 44
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 17 mm	329940 17
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 53 mm	329940 53
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 80 mm	329944 80
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 59 mm	329940 59
	329944 28

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 28 mm

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 18 mm 329940 18

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 26 mm 329940 26

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 49 mm 329944 49

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 11 mm 329940 11

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 40 mm 329940 40

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 68 mm 329940 68

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 31 mm 329944 31

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 66 mm 329944 66

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 42 mm 329940 42

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 76 mm 329940 76

Spännhuvudmjuk Starthåls-Ø 20 mm 329946 20

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 6 mm 329940 6

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 8 mm 329940 8

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 54 mm 329944 54

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 73 mm 329940 73

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 58 mm 329944 58

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 43 mm 329944 43

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 44 mm 329944 44

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 49 mm 329940 49

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 36 mm 329944 36

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 31 mm 329940 31

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 16 mm 329944 16

Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 12 mm	329940 12
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 63 mm	329940 63
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 65 mm	329944 65
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 50 mm	329944 50
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 45 mm	329940 45
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 15 mm	329944 15
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 17 mm	329944 17
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 27 mm	329940 27
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 38 mm	329944 38
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 60 mm	329944 60
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 35 mm	329940 35
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 21 mm	329940 21
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 79 mm	329940 79
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 53 mm	329944 53
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 46 mm	329940 46
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 21 mm	329944 21
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 68 mm	329944 68
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 70 mm	329940 70
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 57 mm	329940 57
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 24 mm	329940 24
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 25 mm	329940 25
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 20 mm	329944 20
	329944 40

SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 40 mm	
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 59 mm	329944 59
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 74 mm	329940 74
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 55 mm	329940 55
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 15 mm	329940 15
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 45 mm	329944 45
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 41 mm	329944 41
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 56 mm	329940 56
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 80 mm	329940 80
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 73 mm	329944 73
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 18 mm	329944 18
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 39 mm	329944 39
SpännhuvudMed tvär- och längsgående rillor Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 69 mm	329944 69
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 38 mm	329940 38
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 58 mm	329940 58
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 60 mm	329940 60
Spännhuvudslät Spänn-Ø (i steg om 1 mm) 9 mm	329940 9