

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1620F12
Fjäder	259046 4
Hävarm	259015 15
totallängd L	80 mm
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	259031 5

Hävarmsskruv	259018 14
Serie	Master Eco
Huvudängd L ₁	30 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare