


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring i kombination med GARANT Master-eco fäste nr 319006 – 319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 15
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2020X12
Underläggsplatta	259031 5
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	20 mm
Hävarmsskruv	259018 15
totallängd L	90 mm

Fjäder	259046 4
Serie	Master Eco
Passande vändskär	CN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare