


**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250001 16/12
GTIN	4062406733254
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 14
totallängd L	80 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarm	259015 15
Underläggsplatta	259031 5
ISO-kod hållare	PCLNR/L 1620F12
Skaftmått	16 mm

Fjäder	259046 4
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare