

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

totallängd L	95 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
Hävarmsskruv	259018 16
Hävarm	259015 16
Passande vändskär	DN.. 1104..
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	259031 44
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020X11
Serie	Master Eco

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Fjäder	259046 5
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare