

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525X15
Underläggsplatta	259031 45
totallängd L	110 mm
Hävarm	259015 17
Passande vändskär	DN.. 1506..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Serie	Master Eco
Hävarmsskruv	259018 17

Fjäder	259046 4
Skaftmått	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare