

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250624 20/15 |
| GTIN | 4062406728946 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Serie | Master Eco |
| Huvudängd L ₁ | 40 mm |
| totallängd L | 100 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Vändskärsstorlek | 15 mm |
| Hävarm | 259015 17 |
| Underläggsplatta | 259031 45 |
| Passande vändskär | DN.. 1506.. |
| Hävarmsskruv | 259018 17 |
| Fjäder | 259046 4 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Skafthållare | 20 mm |
| ISO-kod hållare | PDJNR/L 2020H15 |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Längdsvärning utvändig |
| Användning | Plansvärning |
| Produktslag | Skärhållare |