

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Hävarmsskruv	259018 17
Passande vändskär	DN.. 1506..
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020H15
Skaftmått	20 mm
Underläggsplatta	259031 45
totallängd L	100 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Hävarm	259015 17
Vändskärsstorlek	15 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm

Fjäder	259046 4
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längdsvarning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare