

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020X11
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Serie	Master Eco
Hävarmsskruv	259018 16
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarm	259015 16
Fjäder	259046 5
Vändskärsstorlek	11 mm

Underläggsplatta	259031 44
totallängd L	95 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare