

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	32 mm
Hävarmsskruv	259018 17
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525X15
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Skaftmått	25 mm
Fjäder	259046 4
totallängd L	110 mm
Huvudängd L ₁	40 mm

Hävarm	259015 17
Underläggsplatta	259031 45
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare