

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251116 20/12
GTIN	4062406733810
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PSSNR/L 2020X12
Hävarm	259015 15
Passande vändskär	SN.. 1204..
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Underläggsplatta	259031 46
Hävarmsskruv	259018 15
totallängd L	95 mm
Serie	Master Eco
Fjäder	259046 4

Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare