


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251117 20/12
GTIN	4062406733841
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Hävarmsskruv	259018 15
Skaftmått	20 mm
Serie	Master Eco
totallängd L	95 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta	259031 46
Hävarm	259015 15
Fjäder	259046 4

Huvudängd L ₁	35 mm
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2020X12
Passande vändskär	SN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare