

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	8 mm
Underläggsplatta	259031 48
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Fjäder	259046 4
ISO-kod hållare	PWLNRL 2525H08
Hävarmsskruv	259018 15

Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	100 mm
Hävarm	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare