

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 15
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Hävarm	259015 15
ISO-kod hållare	PWLNRL 2020X08
Underläggsplatta	259031 48
Funktionsbredd L ₄	25 mm
totallängd L	90 mm
Fjäder	259046 4

Vändskärsstorlek	8 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare