


Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytykning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 47
ISO-kod hållare	PWLNLR/L 2525H06
Hävarm	259015 16
Serie	Master Eco
Huvudängd L ₁	30 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Hävarmsskruv	259018 16

Fjäder	259046 5
Passande vändskär	WN.. 0604..
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare