


**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251911 25/08
GTIN	4062406734176
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Hävarmsskruv	259018 15
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Vändskärsstorlek	8 mm
Hävarm	259015 15
ISO-kod hållare	PWLNR/L 2525H08
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm

Fjäder	259046 4
Underläggsplatta	259031 48
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare