

**Garant****GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251404 25/16
GTIN	4062406734190
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Stift	259049 8
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259033 9
Spännjärn	259038 20
Serie	Master Eco
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	MTJNR/L 2525X16
Passande vändskär	TN.. 1604..
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm

Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
totallängd L	105 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500