

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	WN.. 0804..
Spännjärn	259038 18
Huvudängd L ₁	35 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 6
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	MWLNLR/L 2525X08
totallängd L	105 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Stift	259049 7

Serie	Master Eco
Underläggsplatta	259033 6
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Produktslag	QuickTurn skärhållare