

Garant**SPMT 060304, HB7035, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	218321 UNI
GTIN	4062406727628
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

skärtjocklek E	3,18 mm
Typ	UNI
Hörnradie	0,4 mm
Matning f_z per tand	0,09 mm
Beläggning	PVD
ISO-kod vändskär	SPMT 060304
Sort	HB7035
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,18 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

