

Garant**SPMT 09T308, HB7035, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	218341 UNI
GTIN	4062406727635
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

skärtjocklek E	3,97 mm
Typ	UNI
Matning f_z per tand	0,11 mm
Beläggning	PVD
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	SPMT 09T308
Sort	HB7035
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,97 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

