

Garant**SPMT 120408, HB7035, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	218361 UNI
GTIN	4062406727642
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Beläggning	PVD
skärtjocklek E	4,76 mm
Matning f_z per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	UNI
ISO-kod vändskär	SPMT 120408
Sort	HB7035
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	4,76 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

