

**Garant****Mekanisk ledarm (utan magnetfot), kapacitet: 240mm****Beställningsdata**

Ordernummer	441610 240
GTIN	4062406729745
Artikelklass	41D

**Beskrivning****Utförande:**

**Mekaniskt mätstativ för centralfastklämning** - alla leder kläms fast med det centrala vredet. Klämkräften kan regleras steglöst. **Stor gummerad ratt** (diameter cirka 45 mm resp. cirka 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen. Mätursregistreringen vid ledarmen kan vridas 360° svängas 180° och passar till mätur med skaftdiameter 6 och 8 mm eller prisma. Anslutningsgänga för magnetfot M8, anslutningsgänga ledarm övre M6.

**Specialtillbehör:**

Mätstativfäste nr 442100 och 442104.

**Teknisk beskrivning**

Längd ledarm L <sub>1</sub>	110 mm
anslutningsgänga	M8
kapacitet	240 mm
Längd ledarm L <sub>2</sub>	101 mm
Produktslag	Mätstativ

---

**Tillbehör**

Mekaniskt mätstativ (med magnetfot) kapacitet 240 mm

441600 240