

Garant**GARANT Master eco svarvhållare med IK anslutning, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

leveransinnehåll:

Med underläggsplatta 1,5°

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Spännskruv för gängskär	269023 3
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	90 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta 1,5°	279819 1
Klämskruv för underläggsplatta	279824 1
Vändskärsstorlek	16 mm

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare