

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylväsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Serie	Eco
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020K11
Passande vändskär	DN.. 1104..
Skaftmått	20 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Underläggsplatta	259033 3
Huvudängd L ₁	34 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm

Klamp, skruv, fjäder	259036 11
totallängd L	125 mm
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259027 3
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Underläggsplatta Typ 1	269007 1