

**HOLEX****Digital mätklocka HCT Avläsning 0,01 mm, mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434008 25
GTIN	4062406735029
Artikelklass	42C

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

- **Räknar riktningsåtervändning.**
- **Mycket slimmat hölje.**

Utförande med Bluetooth 5.0. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

USB-C-gränssnitt för energiförsörjning.

**leveransinnehåll:**

Inklusive lock med ögla och 1 batteri nr 081560 strl. CR2032.

**Specialtillbehör:**

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

**Teknisk beskrivning**

märkspänning	3 V
mätområde	0 - 25 mm

omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Serie	HCT
fästtappens Ø h7	8 mm
mätkraft	0,8 – 1,7 N
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HCT Windows-app
Husets tjocklek	26 mm
Kalibrering	C1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Höljes-Ø	58 mm
Batterityp	Knappcell
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,035 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

Kalibrering Kalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm

023000 30

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032

