



## Digital mätklocka HCT Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	434008 12,5
GTIN	4062406735012
Artikelklass	42C

### Beskrivning

#### Utförande:

Digitalt mätur i kompakt utförande med kontrastrik, digital display.

- **Räknar riktningsåtervändning.**
- **Mycket slimmat hölje.**

Utförande med Bluetooth 5.0. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS. Kan också användas via Human Interface Device (HID).

USB-C-gränssnitt för energiförsörjning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive lock med ögla och 1 batteri nr 081560 strl. CR2032.

#### Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915.

### Teknisk beskrivning

Husets tjocklek	26 mm
mätområde	0 - 12,5 mm

Batterityp	Knappcell
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Kalibrering	C1
fästtappens Ø h7	8 mm
Serie	HCT
mätkraft	0,8 – 1,4 N
Höljes-Ø	58 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
märkspänning	3 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT mobilapp Android
Trådlös användning	HCT Windows-app
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,025 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	mätklocka

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032