



Nylonspiralslang 1/4 tum med koppling, Effektiv slanglängd: 5m



Beställningsdata

Ordernummer	080057 5
GTIN	4062406734848
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Invändig slang-Ø	6 mm
utvändig slang-Ø	8 mm
Effektiv slanglängd	5 m
Produktslag	Slang

Tillbehör

SnabbkopplingMed invändig gänga Invändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080171 1/4