



Nylonspiralslang 3/8 tum med koppling, Effektiv slanglängd: 5m



Beställningsdata

Ordernummer	080058 5
GTIN	4067263151883
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Flexibel nylonslang. Temperaturbeständighet från -60 °C till +60 °C.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st mässingsnabbkoppling och nippel.

Teknisk beskrivning

utvändig slang-Ø	12 mm
Effektiv slanglängd	5 m
Invändig slang-Ø	9 mm
Anslutning snabbkoppling	3/8 tum
Maximalt arbetstryck	10 bar
Temperaturområde	-60 - 60 °C
Produktslag	Slang

Tillbehör

SnabbkopplingMed invändig gänga Invändig
anslutningsgänga 3/8 tum

080171 3/8