

SWISS TOOLS

**Vibrationsdämpat skärhållarskaft, HSK-T, Skaft-Ø / Ø D – A-mått:  
63/32-186mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320104 63/32-186
GTIN	2050002062917
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

**Fördel:**

- Produktivitetsvinster - tack vare de undertryckta vibrationerna kan skärdata höjas avsevärt.
- Förbättrad ytkvalitet.
- Förbättrad processäkerhet.
- Förbättrad spån borttransport.

**Användningsdata:**

För montering av utbytbara huvuden.

**OBS!:**

Passande utbytreshuvuden se nr 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	63 mm
utkragningslängd A-mått	186 mm
Ø D	32 mm
fäste	HSK-T
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Produktslag

---

Grundstommar för  
invändiga skärhållare