

SWISS TOOLS

**Vibrationsdämpat skärhållarskaft, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 63/32-194mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

- För effektiv svarvbearbetning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

**Fördel:**

- Produktivitetsvinster - tack vare de undertryckta vibrationerna kan skärdata höjas avsevärt.
- Förbättrad ytkvalitet.
- Förbättrad processäkerhet.
- Förbättrad spån borttransport.

**Användningsdata:**

För montering av utbytbara huvuden.

**OBS!:**

Passande utbyteshuvuden, se nr 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	63 mm
utkragningenslängd A-mått	194 mm
Ø D	32 mm
fäste	PSC
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Produktslag

---

Grundstommar för  
invändiga skärhållare