

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 15
GTIN	4062406735159
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

totalängd L	104 mm
Serie	Power Drill
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Skruvsats för vändskär	239700 5IP (0,38 Nm)
Antal skär Z	2
för tumdiameter	19/32 tum
Effektiv längd L ₁	45 mm
Nominell Ø D	15
Utkragningslängd L _A	73 mm

ISO-kod vändskär	SOGX 050204
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar