

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 17,5
GTIN	4062406735180
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Effektiv längd L ₁	54 mm
Serie	Power Drill
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Nominell Ø D	17,5
totallängd L	116 mm
Utkragningslängd L _A	85 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
för tumdiameter	11/16 tum

Antal skär Z	2
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktlag	Vändskärsborrar