

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 18
GTIN	4062406735197
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Effektiv längd L <sub>1</sub>	54 mm
totallängd L	116 mm
Serie	Power Drill
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	85 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
NominellØ D	18
Skrivsats för vändskär	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar