

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 19
GTIN	4062406735203
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	57 mm
Nominell Ø D	19
totallängd L	120 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	89 mm
för tumdiameter	3/4 tum
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
Serie	Power Drill
Skruvsats för vändskär	239700 6IP2 (0,6 Nm)

Antal skär Z	2
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3×D
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar