

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 23mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 23
GTIN	4062406738747
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
NominellØ D	23
Skrivsats för vändskär	239700 8IP (1,3 Nm)
total längd L	132 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 080407
Utkragningslängd L _A	101 mm
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Effektiv längd L ₁	69 mm
Serie	Power Drill

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar