

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 24mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 234020 24 |
| GTIN | 4062406738754 |
| Artikelklass | 21S |

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Skrivsats förvändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| ABS® skaftdiameter D _s | 50 mm |
| Utkragningslängd L _A | 104 mm |
| Serie | Power Drill |
| ISO-kod vändskär | SOGX 080407 |
| Effektiv längd L ₁ | 72 mm |
| NominellØ D | 24 |
| totallängd L | 135 mm |
| Antal skär Z | 2 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3xD |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |