

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 25
GTIN	4062406738761
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_A	108 mm
Serie	Power Drill
totallängd L	139 mm
Effektiv längd L_1	75 mm
ABS® skaftdiameter D_s	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 080407
NominellØ D	25
Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	239700 8IP (1,3 Nm)

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar