

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 30
GTIN	4062406738785
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D	30
Skruvsats för vändskär	239700 10IP (2,8 Nm)
Serie	Power Drill
Antal skär Z	2
totallängd L	156 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 100408
Effektiv längd L <sub>1</sub>	90 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	125 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar