

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 32mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 234020 32     |
| GTIN         | 4062406738792 |
| Artikelklass | 21S           |

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub> | 63 mm                |
| ISO-kod vändskär                  | SOGX 110509          |
| Effektiv längd L <sub>1</sub>     | 96 mm                |
| Serie                             | Power Drill          |
| Utkragningslängd L <sub>A</sub>   | 135 mm               |
| Skruvsats för vändskär            | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Nominell Ø D                      | 32                   |
| Antal skär Z                      | 2                    |
| totallängd L                      | 173 mm               |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3xD                        |
| Skaft                               | ABS                        |
| Borranvändning                      | konvex krävs               |
| Borranvändning                      | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Borranvändning                      | kräver kryssborrning       |
| Borranvändning                      | kräver paketborrning       |
| Invändig                            | ja                         |
| Bearbetningsstrategi                | HPC                        |
| Produktslag                         | Vändskärsborrar            |