

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 35
GTIN	4062406738808
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D	35
Antal skär Z	2
ABS® skaftdiameter D _s	63 mm
för tumdiameter	1 3/8 tum
ISO-kod vändskär	SOGX 110509
Utkragningslängd L _A	146 mm
Skrivsats för vändskär	239700 15IP (2,8 Nm)
totallängd L	184 mm
Effektiv längd L ₁	105 mm

Serie	Power Drill
Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar