

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 3×D, Ø DC: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234020 40
GTIN	4062406738815
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,3 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Teknisk beskrivning**

Serie	Power Drill
NominellØ D	40
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	63 mm
Skruvsats för vändskär	239700 20IP (6,3 Nm)
totallängd L	201 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	163 mm
Antal skär Z	2
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Effektiv längd L <sub>1</sub>	120 mm

Borrdjup för vändskärsborr upp till	3xD
Skaft	ABS
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar