

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 17
GTIN	4062406738846
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

**Rekommendation:**

**Vid förborring** bör matningen sänkas till 70 %.

**Teknisk beskrivning**

ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Skruvsats för vändskär	239700 6IP2 (0,6 Nm)
total längd L	147 mm
Nominell Ø D	17
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
Antal skär Z	2
Effektiv längd L <sub>1</sub>	85 mm
Serie	Power Drill

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	116 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar